

**THM WO 15/140 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

**Általános rendelési adatok**

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 22.3 - 22.3 mm, 15 x 140 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1429450000</a>
Típus	THM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4050118233902
Qty.	1 ROL

## THM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	0.03 mm	Mélység (coll)	0.001 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0.5906 inch
Szélesség	140 mm	Szélesség (coll)	5.5118 inch
Nettó tömeg	196 g		

## Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok


Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó		
Nyomatás típusa	üres		
Változat	Öntapadós		
Szélesség	140 mm		
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		
Szín	fehér		
Halogén	Nem		
Alapanyag	Poliészter fólia		
Nyomatott karakterek	nélkül		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekerics	
Címkemező mérete	70 x 15 mm		
UL 969 tanúsítvány	Igen		
kompatibilis nyomtató	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
Jelölők száma kombinációként	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C		
Szám tekercsenként	500		

## Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték-keresztmetszet, max.	323 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet, min.	323 mm <sup>2</sup>	Vezeték külső átmérő, max.	22.3 mm
Vezeték külső átmérő, min.	22.3 mm	Szövegmező szélessége	15 mm
Szövegmező magassága	70 mm	Vezeték külső átm.	22.3 - 22.3 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	323 - 323 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



**Tartozékok****Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

**Általános rendelési adatok**

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat	
Rendelési szám	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Qty.	1 ST		