

IE-FC-SFP-KEY2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | FrontCom, Single frame, Műanyag fedél, Kulccsal lezárható |
| Rendelési szám | 1450520000 |
| Típus | IE-FC-SFP-KEY2 |
| GTIN (EAN) | 4050118255232 |
| Qty. | 1 Darab |

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

| | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|
| Mélység | 27.5 mm | Mélység (coll) | 1.0827 inch |
| Magasság | 134 mm | Magasság (coll) | 5.2756 inch |
| Szélesség | 67 mm | Szélesség (coll) | 2.6378 inch |
| Falvastagság, min. | 1 mm | Falvastagság, max. | 5 mm |
| Nettó tömeg | 332 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C... 70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------|
| Terméktípus | Single frame, Műanyag fedél, Kulccsal lezárható | Védelmi osztály | IP65, zárt állapotban |
| Vázkeret anyaga | Cink présöntvény | Fedél anyaga | Polikarbonát, PC |

Általános szabványok

| | |
|-----------------------|------------|
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B |
|-----------------------|------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Méretrajz



Unit: mm

Szerelési kivágás



Unit: mm

Méretrajz



Unit: in

Szerelési kivágás



Unit: in

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | IE-FC-PWPC | Változat | |
| Rendelési szám | 1450820000 | FrontCom, Érintésvédelem, Single frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | SM 27/18 K MC NE WS | Változat | |
| Rendelési szám | 1707270000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, fehér | |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | | |
| Qty. | 80 ST | | |

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | SM 27/18 K MC NE SI | Változat | |
| Rendelési szám | 1713760000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, ezüst | |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | | |
| Qty. | 80 ST | | |

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SM 27/18 K MC NE GR | Változat |
| Rendelési szám | 1073340000 | SwitchMark, Készülékjelölők, 18 x 27 mm, szürke |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| Qty. | 80 ST | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1736181044 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Qty. | 200 ST | |

Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDS 0.4X2.5X75 | Változat |
| Rendelési szám | 9009030000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Qty. | 1 ST | |

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | SDK PZ1 | Változat |
| Rendelési szám | 9008530000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Qty. | 1 ST | |

Négyszögletes hasítóbélyeg FrontCom-hoz



A Weidmüller lyukasztószerszámai a legjobb eszközök arra, hogy nyílásokat vágjon az elektromos szekrényeibe!

- PG tömszelencék
- M tömszelencék
- Speciális tömszelencék

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Típus | KOK 52 X 91 | Változat |
| Rendelési szám | 2008410000 | Sheet holes |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerszám



- Overpressure valve protects against overloading
- Cylinder head angled at 90°
- Angled head can be rotated through 360°
- Ergonomic handle springs back automatically
- The waste piece no longer becomes jammed thanks to triple splitting
- Hydraulic punch made of high-strength aluminium (approx. 40% weight saving)
- Service life greatly reduced when stainless steel sheets are used

Not suitable for stainless steel!

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------|
| Típus | IE-KO-HAT | Változat |
| Rendelési szám | 1966810000 | Sheet holes |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | |
| Qty. | 1 ST | |

Tartozékok FrontCom Vario-hoz**Általános rendelési adatok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-FC-KEY2 | Változat |
| Rendelési szám | 2066650000 | FrontCom, pótkulcs, Double frame, Egyéb |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | |
| Qty. | 1 ST | |