

IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Változat | FrontCom, Betétlemez, árnyékolatlan |
| Rendelési szám | 1450690000 |
| Típus | IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9 |
| GTIN (EAN) | 4050118255522 |
| Qty. | 1 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 |

Méreték és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Magasság | 23 mm | Magasság (coll) | 0.9055 inch |
| Szélesség | 51.5 mm | Szélesség (coll) | 2.0276 inch |
| Hossz | 90.5 mm | Hossz, inch | 3.563 inch |
| Nettó tömeg | 17.57 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | | |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77 |

Betétek

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------------|---|
| Betét, adat | 2 | Jelbetét D-Sub 9-pólusú / VGA / HDMI | 1 |
| Insert Power kicsi | 1 | | |

Általános adatok

| | | | |
|-------------|---------------------------|-------|------------------|
| Terméktípus | Betétlemez, árnyékolatlan | Anyag | Polikarbonát, PC |
|-------------|---------------------------|-------|------------------|

Általános szabványok


| | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Tanúsítvány száma (cURus) | E223801 | Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B |
| Tanúsítvány száma (CSA) | 2000039-80039714 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000456 | ETIM 9.0 | EC000456 |
| ETIM 10.0 | EC000456 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

Rajzok

Méretrajz



IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

RJ45



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-A | Változat |
| Rendelési szám | 1962850000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-B | Változat |
| Rendelési szám | 1963840000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, TIA-568B |
| GTIN (EAN) | 4032248651894 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | IE-BI-RJ45-FJ-P | Változat |
| Rendelési szám | 1963830000 | RJ45 insert socket, Csatlakozó az alaphoz, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248646159 | |
| Qty. | 10 ST | |
| Típus | IE-BI-RJ45-C | Változat |
| Rendelési szám | 1962840000 | RJ45 insert socket, Válaszfalbetét összekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248645046 | |
| Qty. | 10 ST | |

USB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus | IE-BI-USB-A | Változat |
| Rendelési szám | 1019570000 | USB-betét, Aljzatbetét, A típusú |
| GTIN (EAN) | 4032248731602 | |
| Qty. | 1 ST | |

IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus | IE-BI-USB-AB | Változat |
| Rendelési szám | 1131380000 | USB-betét, Aljzatbetét, AB típus |
| GTIN (EAN) | 4032248911844 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-BI-USB-3.0-A | Változat |
| Rendelési szám | 1487920000 | USB-betét, Aljzatbetét, A típusú |
| GTIN (EAN) | 4050118298208 | |
| Qty. | 1 ST | |

Signal - D-SUB



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-FCI-D9-FF | Változat |
| Rendelési szám | 1450840000 | FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzat / aljzat |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-FCI-D9-FM | Változat |
| Rendelési szám | 1450850000 | FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Dugó, Aljzatos csatlakozó |
| GTIN (EAN) | 4050118255713 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-FCI-D9-FS | Változat |
| Rendelési szám | 1450870000 | FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 9 pólusú, Aljzatos / forrasztott csatlakozás |
| GTIN (EAN) | 4050118255393 | |
| Qty. | 1 ST | |

IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Teljesítményaljakok




A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védelemosztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | IE-FCI-PWS-EU | Változat |
| Rendelési szám | 1450740000 | FrontCom, Insert Power kicsi, Aljzatos csatlakozó, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255379 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | IE-FCI-PWS-IT | Változat |
| Rendelési szám | 1450810000 | FrontCom, Insert Power kicsi, Type L, Aljzatos csatlakozó, IT, EU |
| GTIN (EAN) | 4050118255720 | |
| Qty. | 1 ST | |

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő. A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók. Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1736181044 | ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Qty. | 200 ST | |

IE-FC-IP-PWS/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Tartozékok FrontCom Vario-hoz



Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|--|--|
| Típus | IE-FC-PWPC | Változat | |
| Rendelési szám | 1450820000 | FrontCom, Érintésvédelem, Single frame | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| Qty. | 1 ST | | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|--|
| Típus | SDS 0.4X2.5X75 | Változat | |
| Rendelési szám | 9009030000 | Csavarhúzó, Csavarhúzó | |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | | |
| Qty. | 1 ST | | |