



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type F, Aljzatos csatlakozó, DE
Rendelési szám	1450730000
Típus	IE-FCI-PWB-DE
GTIN (EAN)	4050118255546
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

33 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10 °C...70 °C

Üzemi hőmérséklet

-5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Védelmi osztály

IP20

Betét típusa

Insert Power large

Connector face

Type F

Fire load

770 kJ

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)

250 V

Ház fő anyaga

Polikarbonát, PC

Névleges áram

16 A

Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz

10 mm

Csatlakozás típusa

PUSH IN

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, merev

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül

1.5 ... 2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

1.5 ... 2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, merev

1.5 ... 2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 1.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetéksatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 1.5 mm²

Műszaki adatok**Általános szabványok**


Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
-----------------------	------------

Besorolások


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB	Változat
Rendelési szám	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qty.	1 ST	