

IE-FCI-PWB-GB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védetségű osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type G, Aljzatos csatlakozó, GB
Rendelési szám	1450770000
Típus	IE-FCI-PWB-GB
GTIN (EAN)	4050118255577
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 37 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10 °C...70 °C Üzemi hőmérséklet -5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

Általános adatok

Védelmi osztály	IP20	Betét típusa	Insert Power large
Connector face	Type G	Fire load	770 kJ

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)	250 V	Ház fő anyaga	Polikarbonát, PC
Névleges áram	13 A		

Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz	9 mm	
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	min.	1.5 mm ²
	max.	2.5 mm ²
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 4 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül	1.5 ... 4 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev	1.5 ... 4 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel	1.5 ... 2.5 mm ²	
Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül	min.	1.5 mm ²
	max.	4 mm ²

Műszaki adatok

Vezetécsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvég hüvellyel 1.5 ... 2.5 mm²


Általános szabványok

Tanúsítvány sz. (DNV) TAA000022B


Besorolások

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Méretrajz



Méretrajz



Tartozékok

Sínadapter aljzatbetétekhez



A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB	Változat
Rendelési szám	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qty.	1 ST	