

**IE-FCI-PWB-CH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Változat       | FrontCom, Insert Power large, Type J, Aljzatos csatlakozó, CH |
| Rendelési szám | <a href="#">1450780000</a>                                    |
| Típus          | IE-FCI-PWB-CH                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118255553                                                 |
| Qty.           | 1 Darab                                                       |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

25 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10 °C...70 °C

Üzemi hőmérséklet

-5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Védelmi osztály

IP20

Betét típusa

Insert Power large

Connector face

Type J

Fire load

770 kJ

## Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)

250 V

Ház fő anyaga

Polikarbonát, PC

Névleges áram

10 A

## Rögzíthető vezetékek

Csúszaszolási hossz

10 mm

Csatlakozás típusa

PUSH IN

Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm<sup>2</sup>

max.

1.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm<sup>2</sup>

max.

2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
merev

min.

1.5 mm<sup>2</sup>

max.

2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm<sup>2</sup>

max.

1.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rugalmas, érvéghüvely nélkül1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
merev1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rugalmas, érvéghüvellyel1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm<sup>2</sup>

max.

2.5 mm<sup>2</sup>Vezetéksatlakozási keresztmetszet,  
rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

**Technical data****Általános szabványok**


|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA000022B |
|-----------------------|------------|

**Besorolások**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001121    | ETIM 9.0    | EC001121    |
| ETIM 10.0   | EC001121    | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 |             |             |

**Drawings**

**Méretrajz**



**Méretrajz**



**Accessories****Sínadapter aljzatbetétekhez**

A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |          |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus          | IE-DINRAIL-AD-PWB          | Változat |
| Rendelési szám | <a href="#">2534680000</a> |          |
| GTIN (EAN)     | 4050118546354              |          |
| Qty.           | 1 ST                       |          |