

IE-FC-PWPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Változat	FrontCom, Érintésvédelem, Single frame
Rendelési szám	1450820000
Típus	IE-FC-PWPC
GTIN (EAN)	4050118255584
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Magasság	45 mm	Magasság (coll)	1.7716 inch
Szélesség	47.5 mm	Szélesség (coll)	1.8701 inch
Hossz	47.5 mm	Hossz, inch	1.8701 inch
Nettó tömeg	19.18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet	

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Általános adatok

Terméktípus	Érintésvédelem, Single frame	Anyag	PC
-------------	------------------------------	-------	----

Általános szabványok

Tanúsítvány száma (cURus)	E223801	Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
---------------------------	---------	-----------------------	------------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

Méretreajz

