

IE-FCI-PWB-AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type I, Aljzatos csatlakozó, AU, 15 A
Rendelési szám	1450830000
Típus	IE-FCI-PWB-AU
GTIN (EAN)	4050118255591
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méreték és tömegek

Nettó tömeg

44 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10 °C...70 °C

Üzemi hőmérséklet

-5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Védelmi osztály

IP20

Betét típusa

Insert Power large

Connector face

Type I

Fire load

910 kJ

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)

240 V

Ház fő anyaga

Polikarbonát, PC

Névleges áram

15 A

Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz

9 mm

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül

1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, merev

1.5 ... 4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 2.5 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rugalmas, érvéghüvely nélkül

min.

1.5 mm²

max.

4 mm²

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet, rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

1.5 ... 2.5 mm²

Műszaki adatok**Általános szabványok**


Tanúsítvány sz. (DNV)	TAA000022B
-----------------------	------------

Besorolások


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

Rajzok

Méretrajz



Méretrajz



Tartozékok**Sínadapter aljzatbetétekhez**

A Weidmüllernél egyetlen forrásból mindent megkap, amire szüksége van - beleértve az ipari Ethernet tartozékait is.

Előnyei:

- szerszámok
- vizsgálókészülékek
- kábelhüvelyek
- szekrénycsatlakozások
- jelölők
- porvédelem
- tápegységek
- túlfeszültség-védelem

Általános rendelési adatok

Típus	IE-DINRAIL-AD-PWB	Változat
Rendelési szám	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Qty.	1 ST	