

## Product image



A kép illusztráció

Biztosítós sorkapcsokat tartalmazó széles termékportfóliónk kiegészítő termékeként biztosítóbetéteket is kínálunk. A portfólióba beletartoznak az 5x20 mm és 10x38 mm közötti méretű eszközvédő biztosítékok (miniatűr biztosítékok), az E 14 – E 18 biztosítóbetétek, az autóiipari biztosítékok, valamint az automatikus megszakítók is. A portfóliót a biztosítéktartókhoz való mérőgyűrűk teszik teljessé.

## Általános rendelési adatok

Változat	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
Rendelési szám	<a href="#">1460600000</a>
Típus	GZ 2.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266719
Qty.	10 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	6.3 mm	Mélység (coll)	0.248 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1.2598 inch
Szélesség	6.3 mm	Szélesség (coll)	0.248 inch
Nettó tömeg	2.11 g		

## Hőmérséklet

Ambient temperature	-5 °C...40 °C
---------------------	---------------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés	Felszerelés típusa	Dugaszolt
---------------------	--------------------	--------------------	-----------

## Névleges adatok

Névleges feszültség	500 V	Névleges áram	2 A
---------------------	-------	---------------	-----

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-01
ECLASS 15.0	27-14-20-01		