


RS F20 X3 IN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A redundáns interfészek különböző IEC 60603-13 csatlakozókkal kaphatók. Így a különböző vezérlők párhuzamosan működhetnek, bár nem egyidejűleg, a tesztelt új rendszerrel.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1461210000
Típus	RS F20 X3 IN
GTIN (EAN)	4050118266948
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2026-02-10T00:00:00+01:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	57 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	20 pólusú	Földelés	Nem
Csatlakozás a vezérlő oldalán	3 x dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint		

Névleges adatok

Névleges feszültség	50 V AC / 70 V DC	Névleges áram csatlakozásonként	0.5 A
Összes üzemi áram	3 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	50 V AC / 70 V DC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.35 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		