


RS F20 X3 OUT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A redundáns interfészek különböző IEC 60603-13 csatlakozókkal kaphatók. Így a különböző vezérlők párhuzamosan működhetnek, bár nem egyidejűleg, a tesztelt új rendszerrel.

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1461220000
Típus	RS F20 X3 OUT
GTIN (EAN)	4050118266955
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-02-10T00:00:00+01:00

RS F20 X3 OUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	50 mm	Mélység (coll)	1.9685 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2.7559 inch
Szélesség	40 mm	Szélesség (coll)	1.5748 inch
Nettó tömeg	75 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Csatlakozási adatok

Pólusszám (vezérlő oldal)	20 pólusú	Földelés	Nem
Csatlakozás a vezérlő oldalán	3 x dugaszolható csatlakozó IEC60603-13 / DIN41651 szerint		

Névleges adatok

Névleges feszültség	50 V AC / 70 V DC	Névleges áram csatlakozásonként	0.5 A
Összes üzemi áram	3 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	50 V AC / 70 V DC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	0.35 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		