

SCHT 5 S GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorskapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatóak.

Általános rendelési adatok

Változat	SCHT, Sorkapocs jelölő, 44.5 x 9.5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 szürke
Rendelési szám	1461730000
Típus	SCHT 5 S GR
GTIN (EAN)	4050118267709
Qty.	20 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Magasság	44.5 mm	Magasság (coll)	1.752 inch
Szélesség	9.5 mm	Szélesség (coll)	0.374 inch
Nettó tömeg	3.64 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomtatás tájolása	vízszintes és függőleges	
Szélesség	9.5 mm	
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	
Szín	szürke	
Alapanyag	Poliamid 66	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Komponens
Jelölők száma kombinációként	1 Component part = Terminal marker	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C	

Csatlakozójelölők

Raszter mm-ben (P)	5.00 mm
--------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5 S GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

ESO betétcímkék



Általános rendelési adatok

Típus	ESO 5 S DIN A4 WS	Változat
Rendelési szám	1631920000	Kapocsjelölők, Behelyezhető jelölők, 40 x 7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190206673	
Qty.	10 ST	

STR átlátszó csíkok



Általános rendelési adatok

Típus	STR 5 S F.SCHT 5 S	Változat
Rendelési szám	1631940000	Kapocsjelölők, Védőkupak, 40 x 7 mm, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190206697	
Qty.	20 ST	

Üres



Az ELS MultiCard jelölőket PrintJet -tel, plotterrel vagy SMark nyomtatóval lehet nyomtatni. A PrintJet ADVANCED használatával a kábelek és sorkapcsok azonosítóinak színes nyomtatása figyelemfelkeltően, sokféleképpen történhet.

ELS 6/30 a WKM 8/30 kábeljelölőkhöz vagy az EM8/30 csoportos jelölőtartóhoz

ELS 7/40 az SchT5S csoportos jelölőtartóhoz
 ELS 16/40 a WKM 18/43 kábeljelölőkhöz vagy az SchT5 csoportos jelölőtartóhoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Tartozékok

www.weidmueller.com

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 7/40 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1045640000	ELS, Behelyezhető jelölők, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248836086	
Qty.	40 ST	
Típus	ELS 7/40 MC NE GE	Változat
Rendelési szám	1045650000	ELS, Behelyezhető jelölők, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, sárga
GTIN (EAN)	4032248779635	
Qty.	40 ST	