

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Az elektronikus komponensek növekvő érzékenysége és az elektromágneses interferenciafrekvencák növekedése fontossá tette a rendszer árnyékolási koncepciójában a tömszelencék szerepét. Az ilyen típusú EMC-tömszelencék árnyékolást nyújtanak az interferenciafrekvenciákkal szemben, 360°-os árnyékolást biztosító csatlakozással. Az ujjal reteszeltető tömítés kimagasló kábelvisszatartást és feszültségmentesítést biztosít, emellett a tömszelence megfelel az EN 62444 szabvány mechanikai követelményeinek. A szabadalmaztatott kialakításnak köszönhetően nagyon egyszerű és gyors az összeszerelés.

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok
Rendelési szám	1463720000
Típus	VGM25-MS68 EMC 11-20SET
GTIN (EAN)	4050118269871
Qty.	1 Darab

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Hossz	63.5 mm	Hossz, inch	2.5 inch
Nettó tömeg	94.44 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 130 °C
-------------------------	-------------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	20 mm	Kábel külső átmérője, min.	11 mm
O-gyűrű	NBR	Védelmi osztály, GWDR	IP68
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
Halogén	halogénmentes	Szabványok	EN 45545-2:2013
AF mérete	30 mm	Védelmi osztály	IP68 - 15 bar
Kábelcsavarzat	M 25, EMV	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Külső menet	M 25	Menet hossza	7.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VGM25-MS68 EMC 11-20SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

HDC szerelőszerszám



A Weidmüller professzionális szerszámai egy olyan intenzív fejlesztési folyamat eredményeként jöttek létre, amely speciálisan a szerszámok gyakorlatban való használatának követelményeire fókuszált. Sok nagyon hasznos szerszámot kínálunk, például érintés nélküli szerszámokat, krimpelő(sajtoló) fogókat és száloptikai szerszámokat, amelyek segítenek Önnek biztonságosan és precízen dolgozni nagy igénybevételre tervezett csatlakozások optimalizált beszerelésében.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC FBS TOOL 13-50	Változat
Rendelési szám	8000015137	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118292947	
Qty.	1 ST	