

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciók blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Változat | THM, Készülékjelölők, 12 x , sárga |
| Rendelési szám | 1463800000 |
| Típus | THM EL VIN 12 GE 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118269932 |
| Qty. | 1 ROL |

THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|-----------------|-------------|
| Mélység | 0.08 mm | Mélység (coll) | 0.0031 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Hossz | 30000 mm | Hossz, inch | 1181.1 inch |
| Nettó tömeg | 60.72 g | | |

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány -40...80 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok


| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|--|
| Ragasztóanyag | Poliakrilát ragasztó | | |
| Laponkénti jelölőszám | 1 | | |
| Nyomatás módja | Hőnyomtató | | |
| Változat | Végtelenített, Öntapadós | | |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 80 °C | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C | | |
| Szín | sárga | | |
| Halogén | Igen | | |
| Hossz | 30000 mm | | |
| Alapanyag | Vinil fólia | | |
| Nyomatott karakterek | nélkül | | |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája | Etikett-tekerics | |
| UL 969 tanúsítvány | Nem | | |
| kompatibilis nyomtató | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Label reel = Device markers | | |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...80 °C | | |
| Szám tekercsenként | 1 | | |

Készülékjelölők

Halogén Igen

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |



THM EL VIN 12 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Tintaszalagok**

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | | |
|----------------|----------------------------|------------|--|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat | |
| Rendelési szám | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| Qty. | 1 ST | | |