

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfekcionált IE kábelek

Általános rendelési adatok

Változat	Rendszerkábel, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 2 m, , Hibrid
Rendelési szám	1465850020
Típus	IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272338
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Hossz	2 m	Hossz, inch	78.7402 inch
Nettó tömeg	374 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Telepítési hőmérséklet		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

Villamos tulajdonságok

Üzemi feszültség	300 V	Szigetelési ellenállás	> 500 MΩ
------------------	-------	------------------------	----------

Általános szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
----------------------	--

Dugó, bal

Csatlakozó, bal	Q10 Hybrid, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, PushPull V14, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolt
-----------------	--

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb	Q10 Hybrid, IP67, hüvelyes érintkező, egyenes, PushPull V14, csatlakozó, Cink présöntvény, árnyékolt
------------------	--

Kábel elektromos tulajdonságai

Üzemi feszültség	300 V	Szigetelési ellenállás	> 500 MΩ
------------------	-------	------------------------	----------

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Min. hajlítási sugár, ismétlődő	10 x kábelátmérő	Min. hajlítási sugár, csak egyszer	5 x kábelátmérő
---------------------------------	------------------	------------------------------------	-----------------

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Kábel szerkezet

Köpeny színe	fekete	Keresztmetszet	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²
Szigetelés keresztmetszete	1.25 mm	Szigetelés	PP
Köpenyátmérő, max.	9.5 mm	Köpenyátmérő, min.	9.1 mm
Köpeny anyaga	PVC	Kábelek elrendezése	Hybrid cable, for permanent installation
Árnyékoló fonat átfedése	85 %	Szigetelési átmérő 2	2.15 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-CSQS9VE0020AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Vezetékezés

