


**SAIE-M8S-8-0.2U-HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Beépített dugók, M8 thread, tű, egyenes, Felerősítő menet: M8, Pólusszám: 8, Sodrat / kábelhossz: 0.2 m
Rendelési szám	<a href="#">1467620000</a>
Típus	SAIE-M8S-8-0.2U-HW
GTIN (EAN)	4050118273274
Qty.	1 Darab

## SAIE-M8S-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	9 g
-------------	-----

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Kábel műszaki adatai

Érkeresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	0,14 mm <sup>2</sup>
Sodrat / kábelhossz	0.2 m	Színkód gyűű	Fehér, Barna, Zöld, Sárga, Szürke, Pink, Kék, Piros
Pólusok száma	8		

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	8	Kódolás	nincs
Érintkező felület	Aranyozott	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	1.5 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Kábelcsavarzat	M 8
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C		

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-104
----------------------	-----------------

## Általános adatok

Pólusszám	8	Kódolás	nincs
Csatlakozási menet	M8 thread	Érintkező felület	Aranyozott
Érkeresztmetszet	0.14 mm <sup>2</sup>	Csatlakozás típusa	Érintkező
Ház fő anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	1.5 A	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Dugaszolási ciklusok	≥ 100	Kábelcsavarzat	M 8
Névleges feszültség	30 V	Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online)	0,14 mm <sup>2</sup>
1. csatlakozás	M8	2. csatlakozás	Flying wires
Sodrat / kábelhossz	0.2 m	Felerősítő menet	M8
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Vezeték külső átm.	-

## Besorolások

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


## SAIE-M8S-8-0.2U-HW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Kapcsolási rajz



### Póluskiosztás

