

**SAI-ADAPT-M8/M12 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 and M12/M8 adapters serve for quick implementation of the plug size.

**Általános rendelési adatok**

Változat	Y-csatlakozó, M8 / M12
Rendelési szám	<a href="#">1473460000</a>
Típus	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
Qty.	1 Darab

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	12.32 g
-------------	---------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## Csatlakozási adatok

1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M8 tűske	2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó	M12 aljzat
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	3	Kódolás	M12 = A-kódolt, M8 = nincs
Névleges feszültség	24 V	Védelmi osztály	IP67
Szennyezés súlyossága	3		

## Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
----------------------	----------------------------------

## Általános adatok

Pólusszám	3	Kódolás	M12 = A-kódolt, M8 = nincs
Csatlakozási menet	M8 / M12	Névleges feszültség	24 V
Védelmi osztály	IP67	Szennyezés súlyossága	3
1. csatlakozás	M8/M12	2. csatlakozás	Csavar
Vezeték külső átm.	-		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

### Méretrajz



### Kapcsolási rajz

