

## CC-M 85/27 ST SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 27 x 85 mm, ezüst
Rendelési szám	<a href="#">1474160000</a>
Típus	CC-M 85/27 ST SDR
GTIN (EAN)	4050118290370
Qty.	1 Darab

## CC-M 85/27 ST SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	27 mm	Magasság (coll)	1.063 inch
Szélesség	85 mm	Szélesség (coll)	3.3464 inch
Nettó tömeg	8.7 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány -55...130 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül  
 REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	dugaszolható		
Szélesség	85 mm		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C		
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C		
Szín	ezüst		
Alapanyag	Mikro-maratott rozsdamentes acél, 1,4301 (ST)		
Nyomatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel		
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard	
Címkemező mérete	83.8 x 25.3 mm		
kompatibilis nyomtató			
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers		
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		