

CC-M 30/60 AL SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Rendelkezésre állnak alumínium és rozsdamentes acél MetalliCard-jelölők a széleskörű címkézési követelményeknek való megfelelés érdekében. A krómbevonatú alumínium címkék az olcsó alternatívát jelentik a különböző alkalmazásoknál, és különösen beválnak sokszínű nyomtatásuk erős kontrasztjai miatt. A magas technológiai igényeket támaztó vegyiparban és feldolgozóiparban Ön a biztonságot választja, ha a kiemelkedő ellenállási jellemzőkkel rendelkező rozsdamentes acél MetalliCard jelölőt használja. A formátumai lefedik a teljes rendszerazonosítási spektrum igényeit. Legyen szó akár kis berendezésről, akár típustábláról, a jelölők gondoskodnak a magas minőségű jelölési folyamatokról. A MetalliCard optimális beszerelési jellemzőket is nyújt. A MetalliCard jelölők univerzálisan használhatók a különböző rögzítési opcióknak köszönhetően: kötés, szegecseles, jelölőtartóval vagy sínekkel, vagy kombinálva rozsdamentes acél kábelkötőkkel.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Változat	MetalliCard, Készülékjelölők, 30 x 60 mm, ezüst
Rendelési szám	1474190000
Típus	CC-M 30/60 AL SDR
GTIN (EAN)	4050118290387
Qty.	1 Darab

CC-M 30/60 AL SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	0.5 mm	Mélység (coll)	0.0197 inch
Magasság	30 mm	Magasság (coll)	1.1811 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	2 g		

Hőmérséklet

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C
------------------------------	--------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Változat	dugaszolható	
Szélesség	60 mm	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	130 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C	
Szín	ezüst	
Alapanyag	Krómbevonatú alumínium (AL), Eloxált alumínium	
Nyomtatott karakterek	M-Print PRO fájl igényel	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	MetalliCard
Címkemező mérete	30.2 x 57.2 mm	
kompatibilis nyomtató		
Jelölők száma kombinációként	1 MetalliCard = Device markers	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...130 °C	

Besorolások

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Felhasználási példa

