

H0,34/5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 5 mm, 5 mm, Nem
Rendelési szám	1475640000
Típus	H0,34/5
GTIN (EAN)	4050118282238
Qty.	1000 Darab
Csomagolás	loose

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.02 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyagallér nélkül	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	0.85 mm	Érintkező felület hossza (L2)	5 mm
Gallér átmérője (D2)	1.8 mm	L1, mm	5.00 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 22	Csupaszolási hossz	5 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Drawings

