


H0,75/16 W BD GSP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, fehér
Rendelési szám	1476030000
Típus	H0,75/16 W BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282955
Qty.	5000 Darab
Csomagolás	Tekercs

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.13 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvelyek tekercsben, fehér	Változat	Standard
-----------------	------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.2 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér átmérője (D2)	2.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	16.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 18
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	12 mm
Vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²	Sínkód	Weidmueller

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

