


**A kép illusztráció**

- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- többsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

**Általános rendelési adatok**

Változat	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 10 mm, szürke
Rendelési szám	<a href="#">1476290000</a>
Típus	H4,0/18D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283204
Qty.	100 Darab
Csomagolás	Multipack bag

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.22 g
-------------	--------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke	Változat	Standard
-----------------	---------------------------------------	----------	----------

## Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	2.8 mm	Érintkező felület hossza (L2)	10 mm
Gallér átmérője (D2)	4.8 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.3 mm
L1, mm	18.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.2 mm	Csupaszolási hossz	12 mm
Vezeték-keresztmetszet	4 mm <sup>2</sup>	Sínkód	DIN

## Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Rajz**

