


A kép illusztráció

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- érvéghüvely-csík (50 db)
- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, szürke |
| Rendelési szám | 1476310000 |
| Típus | H0,75/14D GR SP |
| GTIN (EAN) | 4050118283303 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E354986 |

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.09 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| Árucikk leírása | Érvéghüvely műanyag gallérral, szürke | Változat | Standard |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|

Érvéghüvelyek

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|---------|
| Érintkező felület átmérője (D1) | 1.2 mm | Érintkező felület hossza (L2) | 8 mm |
| Gallér átmérője (D2) | 2.8 mm | Műanyag gallér vastagsága (S2) | 0.25 mm |
| L1, mm | 14.00 mm | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 18 |
| Fém hüvely vastagsága (S1) | 0.15 mm | Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 0.75 mm ² | Sínkód | DIN |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

Rajz

