


A kép illusztráció

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- érvéghüvely-csík (50 db)
- érvéghüvely-csík, tekercsben (5000 db)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, piros
Rendelési szám	1476320000
Típus	H1,0/14D R SP
GTIN (EAN)	4050118283198
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.1 g
-------------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, piros	Változat	Standard
-----------------	--------------------------------------	----------	----------

Érvéghüvelyek

Érintkező felület átmérője (D1)	1.4 mm	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Gallér átmérője (D2)	3 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0.25 mm
L1, mm	14.00 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 17
Fém hüvely vastagsága (S1)	0.15 mm	Csupaszolási hossz	10 mm
Vezeték-keresztmetszet	1 mm ²	Sínkód	DIN

Besorolások

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Rajz

