

Csak egyedi rendeléssel

- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Változat	Automata csupaszoló és krimpelő
Rendelési szám	1476920000
Típus	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Mélység	420 mm	Mélység (coll)	16.5354 inch
Magasság	425 mm	Magasság (coll)	16.7323 inch
Szélesség	470 mm	Szélesség (coll)	18.5039 inch
Nettó tömeg	38000 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése




RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Csupaszolási tartomány	0,34 - 4 mm ² (~ AWG 22-12)	Hajtás	Elektropneumatikus
Impulzus idő	kb. 1,5 s	Krimpelés	Quadrocrimp
Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	4 mm ²	Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0.34 mm ²
Krimpelési hossz	6/8/10/12 mm	Fogyóeszközök	kábelsaruk zacskóban, Műanyagallérral
Érvéghüvely hossza	12/14/16/18 mm	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5 bar
Elektromos csatlakozás	100-240 V / 50/65 Hz		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



Tartozékok

Tartozékok/cserealkatrészek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyeknek és érintkezőinek feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	SOT 1,0 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1477050000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283877	
Qty.	1 ST	
Típus	SOT 2,5 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1477040000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283860	
Qty.	1 ST	
Típus	URS 0.34 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1550340000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118357110	
Qty.	1 ST	
Típus	URS 4.0 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1550250000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356946	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1476900000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283655	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1476850000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283709	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1476870000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283723	
Qty.	1 ST	
Típus	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1476880000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283587	
Qty.	1 ST	

CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1476890000	Tartozékok, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118283747	
Qty.	1 ST	
Típus	LIFI 1.0 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1550370000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356878	
Qty.	1 ST	
Típus	LIFI 2.5 CA 100-2.5	Változat
Rendelési szám	1550350000	Automata gépek, Pótalkatrész
GTIN (EAN)	4050118356861	
Qty.	1 ST	
Típus	AIMESA V	Változat
Rendelési szám	9050180000	Tartozékok, Vágópenge készlet
GTIN (EAN)	4008190343378	
Qty.	1 ST	