

KSPMH M40 BSC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Változat	KSPMH (Klippon záródugó, MH típus), Záródugók, egyenes, M 40, 16 mm, Sárgaréz
Rendelési szám	1477790000
Típus	KSPMH M40 BSC
GTIN (EAN)	4050118285475
Qty.	10 Darab

KSPMH M40 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	21.5 mm	Magasság (coll)	0.8465 inch
Hossz	21.5 mm	Hossz, inch	0.8465 inch
Átmérő	40 mm	Falvastagság, min.	0.5 mm
Falvastagság, max.	15 mm	Nettó tömeg	232.7 g

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet -60 °C...200 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8dcc5b23-3a47-4c75-bd2c-bcb18becee86

Tanúsítványszámok - kábeltömszelence

Azonosítás	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (ATEX)	SIRA 09ATEX1320X or CML 19ATEX1089X
Tanúsítvány száma - kábeltömszelence (IECEX)	IECEX SIR 09.0131X or IECEX CML 19.0022X	Tanúsító intézet	ATEX, IECEX

Általános információk

O-gyűrű	Szilikon	Meghúzási nyomaték	10 Nm
Szilikon	Igen	Külső átmérő	45.5 mm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	200 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-60 °C
Halogén	halogénmentes	Szabványok	EN 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7
Ütésállóság	7 J ATEX verzió	Védelmi osztály	IP66, IP68 (100 m / 168 h)
Alapanyag	Sárgaréz	Tömítőgyűrű átmérője	40.00 mm
Külső menet	M 40	Menet hossza	16 mm
Vízmélység	100 m	Megjegyzés: védettségi osztály	<ul style="list-style-type: none"> • Valamennyi metrikus záródugó 1,5 mm-es menetemelkedésű. • Ex nR alkalmazásoknál a KSPMH-t további tömítéssel kell ellátni. • Az előírt IP-besorolás eléréséhez az átmenő furatnak teljesítenie kell az EN 50262 1. táblázatának követelményeit és a záródugónak megfelelően rögzíthetőnek kell lennie. • A kezelési útmutatót minden záródugóhoz mellékeljük. Beszerelés előtt olvassa el az útmutatót. A záródugókat a kezelési útmutatóban szereplő specifikációk

KSPMH M40 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

szerint kell beszerelni. • A KSPMH telepítésére vonatkozóan figyelembe kell venni a minimálisan kapcsolódó menetek számát az EN/IEC 60079-1 szabvány 5.3 fejezete szerint. • NEC / CEC alkalmazásoknál gondoskodni kell arról, hogy a csatlakozó készülék azon belső menete, amelybe a záródugó kerül, legalább 8 teljes fordulatnyi menetet biztosít. • Ha a KSPMH záródugókat nemfém Ex e csatlakozókészülékekbe helyezi, össze kell kötnie őket a rendszer földáramkörével.

Protection class (UL)	Type 4X
-----------------------	---------

Besorolások

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

KSPMH M40 BSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Sárgaréz záróanyák, természetes bevonat



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömitőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU M40 MS SC	Változat
Rendelési szám	0930640005	SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 4.8 mm, Sárgaréz
GTIN (EAN)	4032248976096	
Qty.	10 ST	

Nylon lapos tömités - KSWN



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömitőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

Általános rendelési adatok

Típus	KSWN M40	Változat
Rendelési szám	0899780000	KSWN (lapos tömités - nylon), Tömitőgyűrű, M 40, Nylon 6
GTIN (EAN)	4032248850150	
Qty.	25 ST	