

AKKU DMS PRO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csak Európa számára



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Változat	Mounting tool
Rendelési szám	1479110000
Típus	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qty.	1 Darab

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	70 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Nem érintett
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Akkumulátor DMS PRO-hoz
-----------------	-------------------------

Elektromos csavarhúzó

Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Töltő bemenet	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W
Üresjárat sebesség	200 u. 600 min-1	Névleges feszültség	3.6 V
Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma	Újratölthető akkumulátorok	Li-ion akkumulátor
Akkumulátorfeszültség	3.6 V	Max. összekötő nyomaték	3 Nm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ETIM 10.0	EC001199	ECLASS 14.0	21-05-29-02
ECLASS 15.0	21-05-29-02		