

Csak Európa számára

Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Változat	Mounting tool
Rendelési szám	1479120000
Típus	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	46 mm	Mélység (coll)	1.811 inch
Magasság	134 mm	Magasság (coll)	5.2756 inch
Szélesség	276 mm	Szélesség (coll)	10.8661 inch
Hossz	46 mm	Hossz, inch	1.811 inch
Nettó tömeg	480 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Elektromos nyomaték-csavarhúzó 1/4"-os behajtóval
-----------------	---

Csavarozó szerszámok

Nyomaték beállítás, max.	2.83 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.36 Nm
--------------------------	---------	--------------------------	---------

Elektromos csavarhúzó

Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Töltő bemenet	AC 220-240V~ 50-60Hz 30W
Üresjárat sebesség	200 u. 600 min-1	Tömeg	500 g
Névleges feszültség	3.6 V	Szerszámbeállítótartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Nyomaték beállítás, max.	2.83 Nm	Nyomaték beállítás, min.	0.36 Nm
Újratölthető akkumulátorok	Li-ion akkumulátor	Akkumulátorfeszültség	3.6 V
Max. összekötő nyomaték	3 Nm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ETIM 10.0	EC001395	ECLASS 14.0	21-05-08-90
ECLASS 15.0	21-05-08-90		


Felhasználási példa



Felhasználási példa



Felhasználási példa



Tartozékok

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Változat
Rendelési szám	9024000000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852634	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Változat
Rendelési szám	9024020000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852627	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Változat
Rendelési szám	9024030000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852658	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Változat
Rendelési szám	9024040000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190852665	
Qty.	5 ST	

E6.3 szerszámbetétek - Phillips / hornyos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
A csillagfejű betétek Phillips-hornyos típusúak, PH/DIN 5260. 1/4" behajtó E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PH1X70	Változat
Rendelési szám	9024080000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870744	
Qty.	5 ST	

Tartozékok

Típus	BIT E6,3 PH2X70	Változat
Rendelési szám	9024090000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870720	
Qty.	5 ST	

E6.3 szerszámbetétek -Pozidriv / Supadriv

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
Kereszthornos betétek Pozidriv PZ/DIN 5262, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6,3 PZ1X70	Változat
Rendelési szám	9024100000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870713	
Qty.	5 ST	
Típus	BIT E6,3 PZ2X70	Változat
Rendelési szám	9024110000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190870706	
Qty.	5 ST	

BE6.3 szerszámbetétek - lapos

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz
DIN 5264 hornos betétek, 1/4" behajtó, E6.3 DIN 3126



Általános rendelési adatok

Típus	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Változat
Rendelési szám	9025590000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4008190151935	
Qty.	10 ST	
Típus	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Változat
Rendelési szám	9202750000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504725	
Qty.	5 ST	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Változat
Rendelési szám	9202740000	Tartozékok, Csavarhúzóbetét
GTIN (EAN)	4032248504718	
Qty.	5 ST	

Szerszám- és tartozék, E6.3

1/4" hatlapú hajtás DIN 3126 szabvány szerint, E6.3 alak a közvetlen gépre csatlakoztatáshoz



Általános rendelési adatok

Típus	BIT-BOX WI DMS 3	Változat
Rendelési szám	9024970000	Tartozékok, Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248068067	
Qty.	1 ST	

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	AKKU DMS PRO	Változat
Rendelési szám	1479110000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118348712	
Qty.	1 ST	

DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

DMS 3



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	LG DMS PRO/ DMS 3	Változat
Rendelési szám	9007460000	DMS 3, 90% 3x 500 V AC-nál / > 91% 3 x 400 V AC-nál
GTIN (EAN)	4008190404970	
Qty.	1 ST	

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Típus	DMS PRO SET	Változat
Rendelési szám	1479090000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118286786	
Qty.	1 ST	