

KCMA-32-600-1A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

Általános rendelési adatok

Változat	Primer áram: 600 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 5 VA, Tűrésosztály: 1, Bontható áramváltó
Rendelési szám	1481980000
Típus	KCMA-32-600-1A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118290936
Qty.	1 Darab
Gyártó	MBS AG

KCMA-32-600-1A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3.5433 inch
Magasság	96.4 mm	Magasság (coll)	3.7953 inch
Szélesség	59.2 mm	Szélesség (coll)	2.3307 inch
Nettó tömeg	500 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	-------------------	---------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték típusa	Csak szigetelt vezető	Kör keresztmetszetű vezeték	32.50 mm
Installation location	Beltéri használat		

Electrical attributes

Tűrésosztály	1	Szekunder áram	0...1 A
Terhelés	5 VA	Primer áram	600 A

Technical properties

Kábelhossz	0.5 m	Védelmi osztály	IP20
Szigetelés osztály	E	Termikus névleges folytonos áram	1,2 x Irated
Névleges frekvencia	50 Hz	Termikus	

Szigetelések koordinálása

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tűrésosztály	1
----------	--------------------------------------	--------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

Drawings

