


FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Energiahatékony vészhelyzeti világítás hosszú élettartammal

- kifejlesztés és használat a DIN EN 60598-2-22 szerint
- LED lámpa a nehéz környezeti körülményekhez (rázkódás és vibráció, hőmérséklet-tartomány)
- a fluoreszcens lámpáknál nagyobb energiahatékonyság és hosszabb élettartam
- Világsszerte használható a többfeszültségű bemenetnek köszönhetően (20 V...60 VDC)
- magas szintű tűzvédelmi besorolás V0
- Fény irányítás egy oldalra
- 5 W teljesítmény

Változatok

- Csatlakoztatható nagy teljesítményű csatlakozóhoz és kerek csatlakozóhoz
- Előszerelt 2,5 mm²

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1488520000
Típus	FP MONO LED DC SA
GTIN (EAN)	4050118298666

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E345151

Méretetek és tömegek

Mélység	208 mm	Mélység (coll)	8.189 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2.1654 inch
Szélesség	104 mm	Szélesség (coll)	4.0945 inch
Hossz	208 mm	Hossz, inch	8.189 inch
Nettó tömeg	602 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...55 °C
Páratartalom	92 % @ 25 °C		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0

Általános adatok

Vezetéktípus	Heluwind WK 103w-Torziós 2x2,5 mm ²	Szilikon	Nem
Csatlakozás típusa	nyitott vezetékvég/ hossz 2 m	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Halogén	Igen (PVC vezeték)	Felszerelés típusa	Screw mounting
Névleges feszültség	24 V	Védelmi osztály	IP54
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelési feszültség	<500 V (ház/PE)	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	Tetszőleges
Védettségi osztály	II	Eltérés mértéke	1.5 mm (2-9 Hz)
Rezgésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztályú szinuszos, álló	Ütésállóság, EN 60721-3-3	3M3 osztály, hordozható
Fényáram	393 lm	Csatlakozó keresztmetszet, max.	2.5 mm ²
Csatlakozó keresztmetszet, min.	0.5 mm ²	Magasság	≤ 3000 m
Konfekcionált csatlakozó keresztmetszete	2.5 mm ²	Rövidzárlat-védelem	Igen, belső
Fényszín (CCT)	Cool White, 6000K, 6000K	Gyorsulás mértéke	5 m/s ² (@ 9-200 Hz)
LED élettartam	> 50.000 h	LED modul alakja	További
Hatékonyági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint)	Not required	Luminosity	6000 cd
Gyorsulás csúcserő, L típus	70 m/s ²		

FP MONO LED DC SA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Névleges adatok IEC 60598-1 szerint**

Névleges teljesítmény	5 W	Névleges áram	0.2 A
DC bemenő feszültség tartomány	20...60 V DC		

Besorolások

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

