

**KQIG-M5/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1491330000</a>                                                                               |
| Típus          | KQIG-M5/-10                                                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4050118301335                                                                                            |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 3.08 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Csatlakozások

|                                    |                    |                              |                    |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max.       | 10 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 10 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet             | 10 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll  |
| Anyag/műanyag                      | PA                 | Furat                        | C 5                |
| Azonosító szín                     | piros              | Tengely belső átmérője (d1)  | 4.5 mm             |
| Tengely külső átmérője (d3)        | 10.5 mm            | Csatlakozás hossz (l)        | 24.1 mm            |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 5.3 mm             | Gallér belső átmérője (d4)   | 8 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |



## Tartozékok

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | EPG 60                     | Változat                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2453810000</a> | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118468434              |                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                       |
| Típus          | HPG 60                     | Változat                                                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás                                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118468427              |                                                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                       |