



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

#### Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , piros
Rendelési szám	<a href="#">1491510000</a>
Típus	VSRI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118300963
Qty.	50 Darab

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	1.1 g
-------------	-------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Szigetelés	Teljesen szigetelt	Anyag/műanyag	Polietilén
1. hossz (l1)	36 mm	Azonosító szín	piros
Tengely belső átmérője (d1)	1.7 mm	2. hossz (l2)	15 mm
Gallér belső átmérője (d4)	4.4 mm		

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

