



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , Áttetsző, kék |
| Rendelési szám | 1491580000 |
| Típus | VEI/1,5-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118300970 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.88 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |
| Szigetelés | Teljesen szigetelt | Anyag/műanyag | PA |
| 1. hossz (l1) | 15.4 mm | Azonosító szín | kék áttetsző |
| Tengely belső átmérője (d1) | 2.3 mm | 2. hossz (l2) | 8 mm |
| Gallér belső átmérője (d4) | 6.4 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

Rajzok

