

## FSKI/0,5-1,0/488

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

## Általános rendelési adatok

|                        |   |
|------------------------|---|
| Változat               | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> , piros |
| Rendelési szám         | <a href="#">1491810000</a>  |
| Típus                  | FSKI/0,5-1,0/488  |
| GTIN (EAN)             | 4050118301380   |
| Qty.                   | 100 Darab   |
| Szállítás állapota     | Ez a termék már nem kapható.  |
| Utolsó rendelési dátum | 2026-03-31T00:00:00+02:00   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méreték és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 0.8 g |
|-------------|-------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése


|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

## Csatlakozások

|                              |                     |                              |   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>                         |
| Vezeték-keresztmetszet       | 0.5 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll,<br>Részlegesen szigetelt |
| Méret                        | 4,8 x 0,8 mm        | Anyag/műanyag                | PVC   |
| 1. hossz (l1)                | 19.8 mm             | Azonosító szín               | piros                                       |
| Csatlakozási szélesség (d2)  | 4.8 mm              | Csatlakozási sűrűség (d3)    | 0.8 mm                                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC0005 16   | ETIM 9.0    | EC0005 16   |
| ETIM 10.0   | EC0005 16   | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 |             |             |



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9014400000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | CTI 6                      | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9006120000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | CTI 6 G                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9202850000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |