

VFSKHV/1,5-2,5/488**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , kék |
| Rendelési szám | 1491930000 |
| Típus | VFSKHV/1,5-2,5/488 |
| GTIN (EAN) | 4050118301762 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.96 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétellel |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 1.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 2.5 mm ² | Szigetelés | Teljesen szigetelt |
| Méret | 4,8 x 0,8 mm | Anyag/műanyag | PVC |
| 1. hossz (l1) | 20.2 mm | Azonosító szín | kék |
| Csatlakozási szélesség (d2) | 4.8 mm | Csatlakozási sűrűség (d3) | 0.8 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |



Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | HTI 15 | Változat |
| Rendelési szám | 901440000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 900612000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 920285000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |