


WFSKHV/0,5-1,05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm ² - 1 mm ² , piros
Rendelési szám	1491960000
Típus	WFSKHV/0,5-1,05
GTIN (EAN)	4050118301977
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	1.11 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	1 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.5 mm ²
Szigetelés	Teljesen szigetelt	Anyag/műanyag	PA
1. hossz (l1)	16.3 mm	Azonosító szín	piros
Csatlakozási szélesség (d2)	6.3 mm	Csatlakozási sűrűség (d3)	0.8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

