



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

#### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1492130000</a>  |
| Típus          | KQI-M10/-1  |
| GTIN (EAN)     | 4050118302158   |
| Qty.           | 100 Darab   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.83 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Csatlakozások

|                                    |                   |                              |                     |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max.       | 1 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet             | 1 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | Rendelkezésre áll   |
| Anyag/műanyag                      | PC                | Furat                        | M10                 |
| Azonosító szín                     | piros             | Tengely belső átmérője (d1)  | 1.6 mm              |
| Tengely külső átmérője (d3)        | 18 mm             | Csatlakozás hossz (l)        | 25 mm               |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 10.5 mm           | Gallér belső átmérője (d4)   | 4 mm                |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |



## Tartozékok

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioladási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | HTI 15                    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">901440000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Kettős krimpelés                    |
| GTIN (EAN)     | 4008190159412             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6                     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">900612000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190044527             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |
| Típus          | CTI 6 G                   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">920285000</a> | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855             |  |
| Qty.           | 1 ST                      |  |