



Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| Rendelési szám | 1492400000 |
| Típus | KQI-M8/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302257 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 2.35 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 6 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 4 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 6 mm ² | Szigetelés | Rendelkezésre áll |
| Anyag/műanyag | PC | Furat | M8 |
| Azonosító szín | sárga | Tengely belső átmérője (d1) | 3.6 mm |
| Tengely külső átmérője (d3) | 14 mm | Csatlakozás hossz (l) | 26 mm |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 8.4 mm | Gallér belső átmérője (d4) | 6.4 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |



Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 9006120000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 9202850000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |