

KQIG-M6/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| Rendelési szám | 1492590000 |
| Típus | KQIG-M6/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118302318 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.03 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 1 mm ² | Szigetelés | Rendelkezésre áll |
| Anyag/műanyag | PC | Furat | C 6 |
| Azonosító szín | piros | Tengely belső átmérője (d1) | 1.6 mm |
| Tengely külső átmérője (d3) | 11 mm | Csatlakozás hossz (l) | 21 mm |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 6.5 mm | Gallér belső átmérője (d4) | 4 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |



Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | HTI 15 | Változat |
| Rendelési szám | 901440000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 | Változat |
| Rendelési szám | 900612000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Kettős krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTI 6 G | Változat |
| Rendelési szám | 920285000 | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm ² , 6mm ² , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| Qty. | 1 ST | |