

## VPLN/-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

## Általános rendelési adatok

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Változat           | kábelsaru, záróelem, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Nincs |
| Rendelési szám     | <a href="#">1492890000</a>                                           |
| Típus              | VPLN/-10                                                             |
| GTIN (EAN)         | 4050118302561                                                        |
| Qty.               | 100 Darab                                                            |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.                                         |
| Elérhető eddig:    | 2026-03-31T00:00:00+02:00                                            |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 1.33 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |


## Csatlakozások

|                              |                       |                             |                    |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm <sup>2</sup>    | Vezeték-keresztmetszet      | 10 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelés                   | Nem áll rendelkezésre | Tengely belső átmérője (d1) | 4.6 mm             |
| Tengely külső átmérője (d3)  | 6.8 mm                | Csatlakozás hossz (l)       | 9 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |

**Drawings**



## VPLN/-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | CTN 25 D4                  | Változat                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">9006220000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4008190198633              |                                                                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                       |

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz,  
csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető  
betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | EPG 45                     | Változat                                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1500830000</a> | Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309317              |                                                                                                                                           |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                           |

## VPLN/-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | ES EPG 45 WM 10/70         | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1500870000</a> | 70mm <sup>2</sup> , WM krímp |
| GTIN (EAN)     | 4050118309256              |                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                              |

## ... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | ES EPG 45 HEX 10/70        | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1500940000</a> | 70mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118309522              |                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                      |

## Accessories

## Szerszámok




Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | EPG 60                     | Változat                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2453810000</a> | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög |
| GTIN (EAN)     | 4050118468434              | sajtolás, WM krímp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális                        |
| Qty.           | 1 ST                       | sajtolás                                                                                  |

## ... csősaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | ES EPG/HPG 60 WM 10        | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2469540000</a> | Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , WM krímp |
| GTIN (EAN)     | 4050118483819              |                                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                       |

## Accessories

## ... préselhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | ES EPG/HPG 60 HEX 10       | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2505160000</a> | Krimpelő szerszám betét, 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118519556              |                                                               |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                               |

## Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krímpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krímpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krímpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HPG 60                     | Változat                                                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krímpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118468427              |                                                                                                                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                             |

## Accessories

## ... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | ES APG 80 WM10             | Változat                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1502440000</a> | 10mm <sup>2</sup> , WM krimp |
| GTIN (EAN)     | 4050118310542              |                              |
| Qty.           | 1 ST                       |                              |

## ... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus          | ES APG 80 HEX 10           | Változat                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1502620000</a> | 10mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118310818              |                                      |
| Qty.           | 1 ST                       |                                      |