

**VSTN/0,1-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | kábelsaru, záróelem,0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> ,Nincs |
| Rendelési szám | <a href="#">1492980000</a>   |
| Típus          | VSTN/0,1-0,5   |
| GTIN (EAN)     | 4050118302974  |
| Qty.           | 100 Darab  |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.25 g |
|-------------|--------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Csatlakozások

|                              |                       |                              |                     |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.5 mm <sup>2</sup>   | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.1 mm <sup>2</sup> |
| Szigetelés                   | Nem áll rendelkezésre | Tengely belső átmérője (d1)  | 1.2 mm              |
| Tengely külső átmérője (d3)  | 2 mm                  | Csatlakozás hossz (l)        | 12 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |             |             |



**Tartozékok****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | HTN 21                     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">9014610000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4008190152734              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |