

KQNG-M4/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|--|
| Változat | kábelsaru, záróelem, 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Rendelési szám | 1493570000 |
| Típus | KQNG-M4/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118303254 |
| Qty. | 100 Darab |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható. |
| Elérhető eddig: | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0.69 g |
|-------------|--------|

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.5 mm ² |
| Szigetelés | Nem áll rendelkezésre | Furat | C 4 |
| Tengely belső átmérője (d1) | 1.6 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 8 mm |
| Tengelyhossz (a) | 5 mm | Csatlakozás hossz (l) | 12 mm |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 4.3 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |



KQNG-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok**Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HTN 21 | Változat |
| Rendelési szám | 9014610000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Qty. | 1 ST | |