

KQN-M4/-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
Rendelési szám	1493690000
Típus	KQN-M4/-0,5
GTIN (EAN)	4050118303346
Qty.	100 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2026-03-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méreték és tömegek

Nettó tömeg	0.23 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	0.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.1 mm ²
Szigetelés	Nem áll rendelkezésre	Furat	M 4
Tengely belső átmérője (d1)	1 mm	Tengely külső átmérője (d3)	6.5 mm
Tengelyhossz (a)	4 mm	Csatlakozás hossz (l)	12 mm
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	4.3 mm		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTN 21	Változat
Rendelési szám	9014610000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190152734	
Qty.	1 ST	