

KWN-M5/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | kábelsaru, záróelem, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ² |
| Rendelési szám | 1495270000 |
| Típus | KWN-M5/-2,5 90 |
| GTIN (EAN) | 4050118304954 |
| Qty. | 100 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 1.8 g |
|-------------|-------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Műszaki adatok

| | |
|----------|-----------------|
| Változat | Euro series 90° |
|----------|-----------------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 2.5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 2.5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet | 2.5 mm ² | Szigetelés | Nem áll rendelkezésre |
| Furat | M 5 | Azonosító szín | Egyik sem |
| Tengely belső átmérője (d1) | 2.4 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 4.4 mm |
| Tengelyhossz (a) | 5.5 mm | Csatlakozás hossz (l) | 10.2 mm |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 5.3 mm | Peremes aljzat szélesség (b) | 10 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |



KWN-M5/-2,5 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HTN 21 | Változat |
| Rendelési szám | 9014610000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Qty. | 1 ST | |