

KWN-M4/-4 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Változat	kábelsaru, záróelem, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
Rendelési szám	1495300000
Típus	KWN-M4/-4 90
GTIN (EAN)	4050118305081
Qty.	100 Darab

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	2.49 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Műszaki adatok

Változat	Euro series 90°
----------	-----------------


Csatlakozások

Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	4 mm ²
Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²	Szigetelés	Nem áll rendelkezésre
Furat	M 4	Azonosító szín	Egyik sem
Tengely belső átmérője (d1)	3 mm	Tengely külső átmérője (d3)	5 mm
Tengelyhossz (a)	7 mm	Csatlakozás hossz (l)	9.5 mm
Peremes aljzat belső átmérője (d2)	4.3 mm	Peremes aljzat szélesség (b)	8.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

Drawings



Accessories**Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

Típus	HTN 21	Változat
Rendelési szám	9014610000	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm², 6mm², Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190152734	
Qty.	1 ST	