

LPA BZ2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Produktbild



A legkisebb sorkapcsón is elér:

A jelöléshordozó könnyen felszerelhető utólag, és nagy kiegészítő címkézési felületet biztosít – a Weidmüller LP gyártási sorozat az egyik legsokoldalúbb és leghatékonyabb sorkapocs nyomtatási rendszer 5 mm-es rászterrel.

3 lépés az egyértelmű, jól olvasható jelölésekhez:

Jelölje a „Dekafix” jelölőszalagokat kézzel vagy automatikusan Vágja méretre a jelölőszalagot, és helyezze be a „dekafix” tartósín profilba Egyszerűen pattintsa a jelöléshordozót a sorkapocsra!

A legprofesszionálisabb, legkényelmesebb módszer a szorítópontok közvetlen modulon történő jelölésére – többé nem keverednek össze a szorítópontok, és nem fordulhatnak elő helytelen huzalozási csatlakozások.

Minimális erőfeszítés, maximális hatás.

Általános rendelési adatok

Változat	Nyomatott áramköri panel csatlakozók, Tartozékok, Jelölőtartó, fekete, Pólusszám: 2
Rendelési szám	1497260000
Típus	LPA BZ2
GTIN (EAN)	4008190027902
Qty.	100 Darab
Termékadatok	
Csomagolás	Doboz

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	0.31 g
-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
Érintkező anyaga	Cu-ötvény	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	100 °C	Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.	-25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.	100 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60664-1, IEC 61984
----------------------------	------------------------

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	156.00 mm
VPE szélesség	62.00 mm	VPE magasság	24.00 mm

Rendszerparaméterek

Raszter mm-ben (P)	5.08 mm	Raszter inch-ben (P)	0.200 "
Pólusszám	2	Forrasztótüske hossza (l)	0 mm
L1, inch	0.200 "	Védelmi osztály	IP20

Csatlakoztatható vezetékek

Hivatkozási szöveg	Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)
--------------------	--

Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		