

**KWN-M16/-300 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Változat           | kábelsaru, záróelem,300 mm <sup>2</sup> ,300 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám     | <a href="#">1497310000</a>   |
| Típus              | KWN-M16/-300 90  |
| GTIN (EAN)         | 4050118306941  |
| Qty.               | 20 Darab   |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.   |
| Elérhető eddig:    | 2026-03-31T00:00:00+02:00  |

## KWN-M16/-300 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 206.1 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC                 | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Műszaki adatok

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Változat | Euro series 90° |
|----------|-----------------|

## Csatlakozások

|                                    |                     |                              |                       |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max.       | 300 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, min. | 300 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték-keresztmetszet             | 300 mm <sup>2</sup> | Szigetelés                   | Nem áll rendelkezésre |
| Furat                              | M 16                | Azonosító szín               | Egyik sem             |
| Tengely belső átmérője (d1)        | 24 mm               | Tengely külső átmérője (d3)  | 30 mm                 |
| Tengelyhossz (a)                   | 41 mm               | Csatlakozás hossz (l)        | 34 mm                 |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 17 mm               | Peremes aljzat szélesség (b) | 43 mm                 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**KWN-M16/-300 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KWN-M16/-300 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## ... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Típus          | ES APG 80 WM 300           | Változat                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1502590000</a> | 300mm <sup>2</sup> , WM krimp |
| GTIN (EAN)     | 4050118310511              |                               |
| Qty.           | 1 ST                       |                               |

## ... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm<sup>2</sup>
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Típus          | ES APG 80 HEX 300          | Változat                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1502750000</a> | 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN)     | 4050118310962              |                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                       |