

**VSTN-M1/-1,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

**Általános rendelési adatok**

Változat	kábelsaru, záróelem, 1 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , Nincs
Rendelési szám	<a href="#">1497340000</a>
Típus	VSTN-M1/-1,5
GTIN (EAN)	4050118306910
Qty.	100 Darab

**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS	Megfelel
------	----------

**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	1.21 g
-------------	--------

**Termékek környezetvédelmi megfelelősége**

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

**Csatlakozások**

Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1 mm <sup>2</sup>
Szigetelés	Nem áll rendelkezésre	Tengely belső átmérője (d1)	1.9 mm
Tengely külső átmérője (d3)	3.9 mm	Csatlakozás hossz (l)	15 mm

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		



**VSTN-M1/-1,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tartozékok****Crimping tools**

Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz  
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,  
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

**Általános rendelési adatok**

Típus	HTN 21	Változat
Rendelési szám	<a href="#">9014610000</a>	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Fogas sajtolás
GTIN (EAN)	4008190152734	
Qty.	1 ST	