



Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | kábelsaru, záróelem,300 mm ² ,300 mm ² ,Nincs |
| Rendelési szám | 1497410000 |
| Típus | VSTN/-300 |
| GTIN (EAN) | 4050118306651 |
| Qty. | 10 Darab |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 224 g |
|-------------|-------|

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 300 mm ² | Vezeték-keresztmetszet | 300 mm ² |
| Szigetelés | Nem áll rendelkezésre | Tengely belső átmérője (d1) | 24 mm |
| Tengely külső átmérője (d3) | 30 mm | Csatlakozás hossz (l) | 100 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |



Tartozékok

Krimpelő szerszám csősarukhoz (EN 13600) és préselhető (DIN 46235) kábelsarukhoz



Sajtoló szerszámok csöves és préselhető kábelsarukhoz forgatható préselő csillaggal.

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelsaruk részére
- WM-From sajtoló szerszámok csősaruk részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm²

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PZ RK 6/70 | Változat |
| Rendelési szám | 1500440000 | 6mm ² , 70mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309058 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | PZ RK 10/120 | Változat |
| Rendelési szám | 1500450000 | 10mm ² , 120mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309065 | |
| Qty. | 1 ST | |

Szerszámok



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EPG 45 | Változat |
| Rendelési szám | 1500830000 | Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | EPG 60 | Változat |
| Rendelési szám | 2453810000 | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | |
| Qty. | 1 ST | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HPG 60 | Változat |
| Rendelési szám | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Qty. | 1 ST | |

Crimping tools



Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz
Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok,
párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | HTN 21 | Változat |
| Rendelési szám | 9014610000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTN 25 D4 | Változat |
| Rendelési szám | 9006220000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Fogas sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4008190198633 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | CTN 25 D5 | Változat |
| Rendelési szám | 9006230000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 10mm ² , 25mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4008190198459 | |
| Qty. | 1 ST | |

Krimpelő szerszám csősarukhoz (EN 13600) és préselhető (DIN 46235) kábelsarukhoz



Sajtoló szerszámok csöves és préselhető kábelsarukhoz forgatható préselő csillaggal.

- Integrált préselő csillag különböző mérőkhöz
- Hatszögletű sajtolószerszám préselhető kábelsaruk részére
- WM-From sajtoló szerszámok csősaruk részére
- Nagy feldolgozási tartomány akár 70 vagy 120 mm²

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PZ PK 6/70 | Változat |
| Rendelési szám | 1500470000 | 6mm ² , 70mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309263 | |
| Qty. | 1 ST | |

VSTN/-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PZ PK 10/120 | Változat |
| Rendelési szám | 1500480000 | 10mm ² , 120mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309089 | |
| Qty. | 1 ST | |

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG 45 WM 6 | Változat |
| Rendelési szám | 1500850000 | Tartozékok, 6mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309485 | |
| Qty. | 1 ST | |

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel


- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Típus | ES EPG 45 HEX 6 | Változat |
| Rendelési szám | 1500930000 | 6mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309508 | |
| Qty. | 1 ST | |

... csősaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ES EPG/HPG 60 WM 6 | Változat |
| Rendelési szám | 2469380000 | Krimpelő szerszám betét, 6mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118532937 | |
| Qty. | 1 ST | |

... préselhető kábelsaruk



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 6 | Változat |
| Rendelési szám | 2505150000 | Tartozékok, 6mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519532 | |
| Qty. | 1 ST | |

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Típus | ES APG 80 WM 6 | Változat |
| Rendelési szám | 1502430000 | 6mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118310801 | |
| Qty. | 1 ST | |

... préselhető kábelsarukhoz (DIN 46235 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 400 mm²
- Gyorsműködésű 360°-ban elforgatható krimpelőfej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomá szenzoron keresztül.
- További funkciók az APG-sorozat részére:
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül

Tartozékok

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Típus | ES APG 80 HEX 6 | Változat |
| Rendelési szám | 1502600000 | 6mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118310672 | |
| Qty. | 1 ST | |
| Típus | ES EPG 45 HEX 25/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1500970000 | 50mm ² , Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118309195 | |
| Qty. | 1 ST | |

... csősarukhoz (EN 13600 szerint)



Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | ES EPG 45 WM 25/50 | Változat |
| Rendelési szám | 1500880000 | 50mm ² , WM krimp |
| GTIN (EAN) | 4050118309171 | |
| Qty. | 1 ST | |