

**INLAY CC-M 27/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1500290000
Típus	<a href="#">INLAY CC-M 27/70</a>
GTIN (EAN)	4050118309034
Qty.	1 Darab

## INLAY CC-M 27/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Mélység	120 mm	Mélység (coll)	4.7244 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0.315 inch
Szélesség	76 mm	Szélesség (coll)	2.9921 inch
Nettó tömeg	65.12 g		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Általános adatok

Változat	Tartó 3 jelölőhöz	Szélesség	76 mm
----------	-------------------	-----------	-------

## Besorolások

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-90-90
ECLASS 15.0	19-14-90-90		

**INLAY CC-M 27/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Felhasználási példa**

